

## BGU-LED-MH 规格

最多可配置 4 组荧光通道，转盘式荧光切换方式，亮度连续可调，可数显强度		
光源	标配 UBG 3 颗长寿命 LED 光源，寿命 20000 小时以上	
荧光附件主机	荧光激发通道	参数
	紫外长通 U	EX:365/30nm DM:405nm EM:425nmLP
	蓝色长通 B	EX:470/30nm DM:505nm EM:515nmLP
	绿色长通 G	EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP
	紫外带通 UA	EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm (选配)
	蓝色带通 BA	EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm (选配)
	绿色带通 GA	EX:530/30nm DM:565nm EM:605/55nm (选配)
荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整，具体请咨询本公司		
电源适配器	12V 2A 电源适配器	
匹配品牌	奥林巴斯，徕卡，尼康，蔡司等	

**MINGHUI**

## 正置三色 LED 荧光附件 BGU-LED-MH

### 四孔位荧光通道切换升级

#### 采用长寿命 LED 光源

LED 即开即用，开机无须预热；使用寿命长，人工维护成本低。

#### 四孔位转盘切换

通过拨动转盘轻松切换激发光进行荧光或明场观察，单个附件最多可搭配四组滤色片。

#### 安装简单


无需额外的电源控制箱，无需改动原有光学系统即可实现升级。外观精美，集成度高。

### 灵活适配满足不同需求的应用



#### 多个高效荧光波段可供选择

方便用户根据自己的需求进行选择和配置，满足不同研究领域的荧光检测。



#### 高度的兼容性和灵活性

可以适应不同品牌和型号的正置显微镜，例如：奥林巴斯、尼康、徕卡、蔡司和采用无限远光路的国产正置显微镜。



**OLYMPUS**



**Leica**  
MICROSYSTEMS



**MINGHUI** 明慧



**ZEISS**  
Seeing beyond



**Nikon** 尼康

[www.gzmhkj.com.cn](http://www.gzmhkj.com.cn)

**MINGHUI**

广州市明慧科技有限公司  
广州市天河区柯木塱南路 1 号 1 栋 522 房 1 栋 523 房  
邮 编：510000  
电 话：020-87096762  
邮 箱：minghui88@163.com